




БЪРЗА ЗАМЯНА НА СЕНЗОРИ С КЛЕМНА КУТИЯ.

Благодарение на uprox + WD, сензорът може да бъде заменен без нужда от специалист. Когато сензор с клемна кутия е за замяна, отделните проводници трябва да бъдат изключени и отново свързани с куплунга на новия сензор. Това трябва да се извършва само от специално обучен персонал, като електротехник. Този персонал обаче може да не е наличен в зависимост от времето на деня. Uprox + WD сензорите са лесно заменяеми и не изискват намесата на специализиран персонал. Целият куплунг може да се изключи и да се включи благодарение на конектор в клемната кутия с релефна кодировка.



Източник: Hans TURCK GmbH Co & KG.
Съставил: Пламен Нейков ©
СЕНЗОМАТ ООД